

品番 : EA948AD-305

品名 : M8x18mm 雌ねじノブ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 475円(税抜) / 523円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 475円(税抜) / 523円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/06/23 13:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1207ページ                      |      |   |



#### 仕様

|           |                                 |          |        |
|-----------|---------------------------------|----------|--------|
| メーカー      | イマオコーポレーション                     | 型番       | STK40N |
| ねじサイズ     | M8×18                           | グリップ幅(D) | 40mm   |
| ハンドル全高(H) | 27mm                            | 使用温度     | 0~90℃  |
| 材質        | ノブ: ポリプロピレン、<br>ねじ: 黄銅(鉛ミウム低減材) | 質量       | 24g    |
| RoHS対応品   |                                 |          |        |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.