


品番 : EA948AD-404

品名 : M6x10mm 雄ねじノブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 205円(税抜) / 226円(税込) | | |
| カタログ価格 | 205円(税抜) / 226円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/10 21:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | STK25X10NA |
| ねじサイズ | M6X10 | グリップ幅(D) | 25mm |
| ハンドル全高(H) | 19mm | 使用温度 | 0~90℃ |
| 材質 | ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ) | 質量 | 8g |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.