

品番 : EA948AD-408

品名 : M6x16mm 雄ねじノブ




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 300円(税抜) / 330円(税込) | | |
| カタログ価格 | 300円(税抜) / 330円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/23 10:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1208ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|-----------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | STK30X16N |
| ねじサイズ | M6X16 | グリップ幅(D) | 32mm |
| ハンドル全高(H) | 23mm | 使用温度 | 0~90℃ |
| 材質 | ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ) | 質量 | 13g |
| RoHS対応品 | | | |

代替品

| | |
|--|----------------------------------|
|  | 品番 EA948AD-409 コメント ねじ部の長さの違い |
|--|----------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.