

品番：EA948AD-9

品名：M12 雌ねじノブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| カタログ価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/10 17:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1207ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------|----------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BTK60B |
| ねじサイズ | M12×20 | グリップ幅(D) | 60mm |
| ハンドル全高(H) | 37mm | 使用温度 | -20~110℃ |
| 材質 | ノブ:フェノール樹脂、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) | 質量 | 80g |
| 汚れのつきにくいフラットトップ仕様 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.