


品番：EA948AE-28

品名：M10 雌ねじノブ(貫通)



販売価格	580円(税抜) / 638円(税込)		
カタログ価格	580円(税抜) / 638円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 21:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	KN40T
ねじサイズ	M10X15	グリップ幅(D)	40mm
ハンドル全高(H)	26mm	使用温度	-20~110℃
材質	ノブ:フェノール樹脂、 ねじ:黄銅(鉛ミウム低減材)	質量	40g
貫通穴タイプ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.