品番: EA948AF-33

品名: M8/67x16mm T型ノブ(雌ねじ)



販売価格	1,200円 (税抜)/ 1,320円(税込)				
カタログ価 格	1,200円(税抜)/1,320円(税込)				
在庫数	最新在庫: 9 (2025/09/08 22:39現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1253ページ				







仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH67N
ねじサイズ	M8	グリップ幅(A)	68.5mm
ハンドル全高(B)	37mm	使用温度	-30~130℃
機械強度(垂直方向持 上げ可能荷重)	4.5kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(C3604B)
質量	36g		

RoHS対応品

※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.