


品番 : EA948B-11

品名 : M5/ ϕ 17mm 雌ねじノブ(フェノール樹脂)



販売価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
カタログ価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/16 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1252ページ		




フェノール樹脂

熱硬化性樹脂ノブ。樹脂の外でも特に耐熱性に優れており、耐候性・耐久性もあるが、アルカリには弱い。

仕様表

寸法:mm



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	KMF-17-M5
ねじサイズ(並目)	M5(ピッチ:0.8)	サイズ	D:17mm、H:14mm、d:10mm
材質	ノブ:フェノール樹脂、 雌ねじ:黄銅	重量	4g
入数	1個入り		
雌ねじ			
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.