


品番：EA948B-11

品名：M5/φ17mm 雌ねじノブ(フェノール樹脂)



販売価格	360円(税抜) / 396円(税込)		
カタログ価格	360円(税抜) / 396円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/01 19:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1206ページ		



フェノール樹脂
熱線・紫外線・熱・腐蝕の中でも特に耐熱性に優れている。耐油性・耐薬品性もあるが、アルカリには弱い。

項目	内容
材質	フェノール樹脂
色	黒
寸法	φ17mm x H14mm
ねじ	M5
重量	4g
入数	1個入り
備考	

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	KMF-17-M5
ねじサイズ(並目)	M5(ピッチ:0.8)	サイズ	D:17mm、H:14mm、d:10mm
材質	ノブ:フェノール樹脂、 雌ねじ:黄銅	重量	4g
入数	1個入り		
雌ねじ	押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状		
RoHS対応品	RoHS対応品		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.