


品番 : EA948B-13

品名 : M6/φ25mm 雌ねじノブ(フェノール樹脂)



販売価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
カタログ価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/01 15:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1206ページ		



フェノール樹脂

熱線・油性樹脂のうつり、腐敗の中でも特に耐熱性に優れている。耐油性・耐薬品性もあるが、アルカリには弱い。

項目	内容
材質	フェノール樹脂
色	黒
寸法	φ25mm
高さ	21mm
底径	14mm
重量	9g
入数	1個入り
備考	

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	KMF-25-M6
ねじサイズ(並目)	M6(ピッチ:1)	サイズ	D:25mm、H:21mm、d:14mm
材質	ノブ:フェノール樹脂、 雌ねじ:黄銅	入数	1個入り
重量	9g		
雌ねじ			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.