


品番 : EA948B-13

品名 : M6 / ϕ 25mm 雌ねじノブ(フェノール樹脂)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 450円(税抜)／495円(税込) | | |
| カタログ価格 | 450円(税抜)／495円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/12/16 16:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1252ページ | | |



フェノール樹脂

熱膨張率が低く、機械的強度が高く、耐熱性に優れており、耐候性・耐水性もあるが、アルカリには弱い。

仕様

| | | | |
|-----------|-----------------------|-----|----------------------|
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | KMF-25-M6 |
| ねじサイズ(並目) | M6(ピッチ:1) | サイズ | D:25mm、H:21mm、d:14mm |
| 材質 | ノブ:フェノール樹脂、 雌ねじ:黄銅 | 入数 | 1個入り |
| 重量 | 9g | | |
| 雌ねじ | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.