


品番：EA948BC-81

品名：M8/40mm 雌ねじノブ(貫通穴/アルミ製)



販売価格	3,060円(税抜)／3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜)／3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	KAH-40-K8
ねじサイズ(並目)	M8(ピッチ:1.25)	サイズ	D:40mm、H:25mm、d:14.5mm
材質	アルミニウム合金(研磨仕上げ)	重量	26g
入数	1個入り		
雌ねじ・貫通穴タイプ			
研磨による美しいフィニッシュ			
RoHS対応品			

代替品

	品番	EA948BX-1
	コメント	M8x15mm/40mm めくら穴

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.