


品番：EA948BC-83

品名：M12/60mm 雌ねじノブ(貫通穴/アルミ製)



販売価格	4,580円(税抜)／ 5,038円(税込)		
カタログ価格	4,580円(税抜)／ 5,038円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/06 09:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	KAH-60-K12
ねじサイズ(並目)	M12(ピッチ:1.75)	サイズ	D:60mm、H:40mm、d:20.5mm
材質	アルミニウム合金(研磨仕上げ)	重量	87g
入数	1個入り		
雌ねじ・貫通穴タイプ			
研磨による美しいフィニッシュ			
RoHS対応品			

代替品

	品番	EA948BX-3
	コメント	M12x22mm/63mm めくら穴

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.