


品番：EA948BE-11

品名：M6/25mm 雌ねじプラスチックボール



販売価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
カタログ価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/06/06 06:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



フェノール樹脂

熱硬化性樹脂の一つ、樹脂の中でも特に耐熱性に優れている。耐油性・耐薬性もあるが、アルカリには弱い。

項目	値	単位
密度	1.2000	g/cm ³
引張強さ	100.00	MPa
引張伸び	10.00	%
熱膨張係数	0.0000	1/°C
熱伝導率	0.1500	W/mK
比熱	1.5000	J/gK
融点	200.00	°C
ガラス転移点	150.00	°C

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	PC-25-M6-BK
ねじサイズ(並目)	M6(ピッチ:1)	外径	25mm
高さ	23mm	材質	ボール:フェノール樹脂 ねじ:黄銅
重量	11g	カラー	ブラック

熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。

雌ねじ

RoHS対応品

代替品

	品番 EA948AM-13 コメント 色違い(黒→赤)
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

