


品番：EA948BE-17

品名：M10/35mm 雌ねじプラスチックボール



販売価格	535円(税抜)／ 589円(税込)		
カタログ価格	535円(税抜)／589円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 19:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



フェノール樹脂

熱硬化性樹脂の一つ、樹脂の中でも特に耐熱性に優れている。耐油性・耐薬性もあるが、アルカリには弱い。

物理・機械的性質		
密度	1.20g/cm ³	25℃
引張強度	70MPa	25℃
引張伸び	10%	25℃
圧縮強度	100MPa	25℃
熱膨張係数	60×10 ⁻⁶ /℃	25℃
熱変形温度	210℃	1/100変形
ガラス転移点	210℃	

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	PC-35-M10-BK
ねじサイズ(並目)	M10(ピッチ:1.5)	外径	35mm
高さ	32mm	材質	ボール:フェノール樹脂 ねじ:黄銅
重量	30g	カラー	ブラック
熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。			
雌ねじ			
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA948AM-16 コメント メーカー、サイズの違い:M10/32mm
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

