


品番：EA948BE-18

品名：M10/40mm 雌ねじプラスチックボール



販売価格	750円(税抜)／ 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜)／825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/06/06 07:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



フェノール樹脂
熱硬化性樹脂の一つ、樹脂の中でも特に耐熱性に優れている。耐油性・耐薬性もあるが、アルカリには弱い。

項目	単位	値
材質		フェノール樹脂
色		黒
外径	mm	40
高さ	mm	37
ねじ径	mm	M10
ねじピッチ	mm	1.5
重量	g	47

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	PC-40-M10-BK
ねじサイズ(並目)	M10(ピッチ:1.5)	外径	40mm
高さ	37mm	材質	ボール:フェノール樹脂 ねじ:黄銅
重量	47g	カラー	ブラック
熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。			
雌ねじ			
RoHS対応品			

代替品



品番 EA948BE-23
コメント M10/外径32mm 材質違い

