

品番 : EA948BL-102

品名 : 205mm キャリアハンドル



販売価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
カタログ価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/23 03:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1205ページ		



## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CA-205
ねじサイズ	M4	ハンドルサイズ	ねじ間:205mm 幅:23.3mm 厚み:9.5mm
許容荷重	300N(取付側材質によって変化します。)	材質	グリップ:ポリ塩化ビニル 止め金:スチール(ニッケルメッキ)
質量	68g		

ハンドルは高さを調整でき、使用後はフラットになり省スペース。

### 【取付方法】

- 両サイドのカバーを外してください。
- 六角穴付きサラボルトで固定してください。
- 両サイドのカバーを取り付けてください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.