


品番：**EA948BL-26**

品名：29.5x 27mm 雌ねじ取手(クロムメッキ)



販売価格	835円 (税抜) / 919円(税込)		
カタログ価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/13 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1205ページ		



サイズ	F ₁ (N)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)
AFG30	2300	6	2

■機械強度
保持可能荷重
此品番の標準型は、
標準荷重(1.2N・m)の
条件下で使用
可能です。

■耐摩耗性
この製品は、
摩擦に強く、
洗剤・アセトン・
エチルアルコール・
塩素溶液に耐性
があります。

L	H	D	質量
29.5	27	3.5	6g

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	AFG30-CR
グリップねじ間(L)	29.5mm	ハンドル全高(H)	27mm
タッピングビス呼び径	3.5	最大締付トルク	1.2N・m
使用温度	-30~100℃	材質	ポリアミド(クロムメッキ)
質量	6g		

タッピングねじ(別売り、呼び径3.5)で取付けができます。

RoHS対応品

クロムメッキ仕様で摩擦に強く、洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.