


品番 : EA948BX-145A

品名 : M10x50mm / ϕ 61mm 雄ねじノブ



販売価格	595円(税抜)／655円(税込)		
カタログ価格	595円(税抜)／655円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/23 06:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1208ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GK60X50N
ねじサイズ	M10×50	グリップ幅(D)	61mm
ハンドル全高(H)	39mm	使用温度	0～90°C
材質	ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)	質量	73g

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。

樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.