

品番：EA948BX-24

品名：M12x63mm [ステンレス製]雌ねじノブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,550円(税抜) / 3,905円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,550円(税抜) / 3,905円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/12 00:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1209ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|-------------|----------|---------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CK63T-SUS |
| ねじサイズ | M12×22 | グリップ幅(A) | 63mm |
| ハンドル全高(B) | 42mm | 材質 | ステンレススチール(SCS13A・バフ研磨仕上げ) |
| 質量 | 197g | | |
| タップ穴タイプ | | | |
| RoHS対応品 | | | |
| ※ノブ本体はバフ研磨により寸法に多少のバラつきがあります。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.