


品番：EA948C-103

品名：M5x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 810円(税抜) / 891円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 810円(税抜) / 891円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/06/30 23:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1212ページ                      |      |   |



### 仕様

|             |  |          |                                    |
|-------------|--|----------|------------------------------------|
| メーカー        | イマオコーポレーション                            | 型番       | FKR5X20-SV                         |
| ねじサイズ       | M5×20                                  | レバー長さ(A) | 40mm                               |
| ハンドル全高(B)   | 31mm                                   | 歯数       | 16                                 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5<br>ヘキサロピュラ穴:No.20(T20) | 材質       | レバー:亜鉛ダイカスト、<br>ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L) |
| ねじ締付力       | 回し半径:30mm<br>許容荷重:135N<br>許容締付力:3.1kN  | カラー      | シルバー                               |
| 質量          | 42g                                    |          |                                    |

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

