品番: EA948C-132

品名: M10x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)



販売価格	1,290円 (税抜)/ 1,419円(税込)				
カタログ価 格	1,290円(税抜)/1,419円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/14 08:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1258ページ				











仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR10X25-SV
ねじサイズ	M10×25	レバー長さ(A)	80mm
ハンドル全高(B)	54.5mm	歯数	22
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)	材質	レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)
ねじ締付力	回し半径:70mm 許容荷重:445N 許容締付力:12.8kN	カラー	シルバー
質量	153g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品