


品番：EA948C-142

品名：M12x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)



販売価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
カタログ価格	1,280円(税抜) / 1,408円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/30 22:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR12X30-SV
ねじサイズ	M12×30	レバー長さ(A)	95mm
ハンドル全高(B)	63mm	歯数	24
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)7 ヘキサロピュラ穴:(T27)	材質	レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)
ねじ締付力	回し半径:85mm 許容荷重:640N 許容締付力:18.6kN	カラー	シルバー
質量	240g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

