品番: EA948CA-59

品名: M12x40mm [スチール製]雄ねじフラットテンションレバー



販売価格	4,300円(税抜)/4,730円(税込)				
カタログ価格	4,300円(税抜)/4,730円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/14 06:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1259ページ				







## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT12X40
ねじサイズ	M12×40	レバー長さ	131mm
本体高さ	22mm	歯数	30
ねじ締付力	回し半径:130mm 最大荷重:350N 最大締付力:18.6kN	材質	本体:スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂
質量	340g		

本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。

操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.