品番: EA948CA-97

品名: M12x60mm [スチール製]雄ねじテンションレバー



販売価格	4,300円 (税抜)/4,730円(税込)				
カタログ価 格	4,300円(税抜)/4,730円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/14 06:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1259ページ				









仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TL12X60N
ねじサイズ	M12×60	レバー長さ	106mm
ハンドル全高	68.5mm	歯数	24
ねじ締付力	回し半径:106mm 許容荷重:420N 許容締付力:18.6kN	材質	本体・ねじ:スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂
質量	320g		

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。

握り玉以外はオールスチール製のため、堅牢で強力です。

安全テンションレバーはレバーを押し付けると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り、再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.