



品番：EA948CB-101

品名：M5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 810円(税抜) / 891円(税込) | | |
| カタログ価格 | 810円(税抜) / 891円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/06 05:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1212ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|--|-------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKR5X10-OG |
| ねじサイズ | M5×10 | レバー長さ | 40mm |
| ハンドル全高 | 31mm | 歯数 | 16 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20) | ねじ締付力 | 回し半径:30mm 許容荷重:135mm 許容締付力:3.1kN |
| 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L) | カラー | オレンジ |
| 質量 | 40g | | |

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

