



品番：EA948CB-111

品名：M6x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 810円(税抜) / 891円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 810円(税抜) / 891円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/06/30 21:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1212ページ                       |      |   |



#### 仕様

|             |  |       |                                       |
|-------------|--|-------|---------------------------------------|
| メーカー        | イマオコーポレーション                            | 型番    | FKR6X10-OG                            |
| ねじサイズ       | M6×10                                  | レバー長さ | 40mm                                  |
| ハンドル全高      | 31mm                                   | 歯数    | 16                                    |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5<br>ヘキサロピュラ穴:No.20(T20) | ねじ締付力 | 回し半径:30mm<br>許容荷重:215N<br>許容締付力:4.3kN |
| 材質          | レバー:亜鉛ダイカスト<br>ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)      | カラー   | オレンジ                                  |
| 質量          | 40g                                    |       |                                       |

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

