



品番：EA948CB-121

品名：M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)



販売価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
カタログ価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/30 21:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR8X15-OG
ねじサイズ	M8×15	レバー長さ	65mm
ハンドル全高	42.5mm	歯数	20
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)	ねじ締付力	回し半径:55mm 許容荷重:290N 許容締付力:8kN
材質	レバー:亜鉛ダイカスト ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)	カラー	オレンジ
質量	100g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

