品番: EA948CB-122

品名: M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)



販売価格	<b>1,170円</b> (税抜)/ 1,287円(税込)				
カタログ価 格	1,170円(税抜)/1,287円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>17</b> (2025/12/16 05:36現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1258ページ				











## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR8X20-OG
ねじサイズ	M8×20	レバー長さ	65mm
ハンドル全高	42.5mm	歯数	20
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)	ねじ締付力	回し半径:55mm 許容荷重:290N 許容締付力:8kN
材質	レバー:亜鉛ダイカスト ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)	カラー	オレンジ
質量	101g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品