



品番 : EA948CB-132

品名 : M10x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)



販売価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
カタログ価格	1,290円(税抜) / 1,419円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1258ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR10X25-OG
ねじサイズ	M10×25	レバー長さ	80mm
ハンドル全高	54.5mm	歯数	22
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)	ねじ締付力	回し半径:70mm 許容荷重:445N 許容締付力:12.8kN
材質	レバー:亜鉛ダイカスト ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L)	カラー	オレンジ
質量	153g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

