品番: EA948CB-136

品名: M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)



販売価格	1,400円(税抜)/1,540円(税込)				
カタログ価 格	1,400円(税抜)/1,540円(税込)				
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/17 03:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1258ページ				











仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR10X60-OG
ねじサイズ	M10×60	レバー長さ	80mm
ハンドル全高	54.5mm	歯数	22
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)	ねじ締付力	回し半径:70mm 許容荷重:445N 許容締付力:12.8kN
材質	レバー: 亜鉛ダイカスト ねじ: 四三酸化鉄皮膜(SUM22L)	カラー	オレンジ
質量	170g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品