



品番：EA948CB-145

品名：M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,370円(税抜) / 1,507円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,370円(税抜) / 1,507円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/30 21:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1212ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|-------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKR12X60-OG |
| ねじサイズ | M12×60 | レバー長さ | 95mm |
| ハンドル全高 | 63mm | 歯数 | 24 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)7 ヘキサロピュラ穴:(T27) | ねじ締付力 | 回し半径:85mm 許容荷重:640N 許容締付力:18.6kN |
| 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト ねじ:四三酸化鉄皮膜(SUM22L) | カラー | オレンジ |
| 質量 | 260g | | |

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

