品番: EA948CB-203

品名: M5x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付



販売価格	595円(税抜)/ 655円(税込)				
カタログ価格	595円(税抜)/655円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/14 14:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1258ページ				









## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EAL30X20
ねじサイズ	M5X20	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	18
使用温度	-30~130℃	材質	レバー・ボス部、ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化) ねじ:亜鉛メッキ(S10C)
質量	7g		

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.