


品番：EA948CB-232

品名：M10x25mm 雄ねじクランプレバー(操作バ-付)



販売価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
カタログ価格	745円(税抜) / 820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/30 21:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EAL78X25
ねじサイズ	M10X25	レバー長さ	78mm
高さ	54mm	歯数	24
使用温度	-30~130℃	材質	レバー・ボス部、ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化) ねじ:亜鉛メッキ(S10C)
質量	61g		

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.