

品番：EA948CB-303

品名：M4x20mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 740円(税抜) / 814円(税込) | | |
| カタログ価格 | 740円(税抜) / 814円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/01 00:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1212ページ | | |



| ねじ締付能力 | |
|--------|--------|
| サイズ | ねじ締付能力 |
| M4 | 40 |
| M5 | 50 |
| M6 | 60 |
| M8 | 80 |
| M10 | 100 |
| M12 | 130 |

仕様

| | | | |
|----------------------|--|-------|--------------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | MKR4X20-SV |
| ねじサイズ | M4X20 | レバー長さ | 30mm |
| 高さ | 30mm | 歯数 | 16 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20) | ねじ締付力 | 回し半径:30mm 許容荷重:70N 許容締付力:1.8kN |
| 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(ZDC1)、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜) | カラー | シルバー |
| 質量 | 31g | | |
| 回し半径が小さいミニタイプ | | | |
| マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.