

品番：EA948CB-515

品名：M5x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)



販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/30 21:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



項目	値
全長	30
レバー長さ	30
ねじ長さ	35
ねじ径	M5



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	MKR5X35-OG
ねじサイズ	M5X35	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	16
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)	ねじ締付力	回し半径:30mm 許容荷重:135N 許容締付力:3.1kN
材質	レバー:亜鉛ダイカスト(ZDC1)、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜)	カラー	オレンジ
質量	34g		
回し半径が小さいミニタイプ			
マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.