


品番：EA948CB-604

品名：M4x25mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)



販売価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
カタログ価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/08 23:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



サイズ	質量(g)	長さ(mm)
4	6	30
5	10	40
6	15	50
8	25	70
10	40	100
12	55	130

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	MKR4X25-RE
ねじサイズ	M4X25	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	16
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)	ねじ締付力	回し半径:30mm 許容荷重:70N 許容締付力:1.8kN
材質	レバー:亜鉛ダイカスト(ZDC1)、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜)	カラー	レッド
質量	32g		
回し半径が小さいミニタイプ			
マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.