

品番：EA948CB-606

品名：M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)



販売価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/08 22:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1212ページ		



項目	値
ねじ締付力	70N
ねじ径	M4
ねじ長さ	35mm
ねじ穴径	4.5mm
ねじ穴深さ	12mm
ねじ穴形状	六角穴

#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	MKR4X35-RE
ねじサイズ	M4x35	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	16
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)	ねじ締付力	回し半径:30mm 許容荷重:70N 許容締付力:1.8kN
材質	レバー:亜鉛ダイカスト(ZDC1)、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜)	カラー	レッド
質量	34g		

回し半径が小さいミニタイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.