


品番：EA948CB-618

品名：M5x50mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/07/01 00:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1212ページ | | |



| サイズ | 長さ | 質量 |
|-------|----|----|
| M5x50 | 30 | 37 |
| M5x60 | 40 | 45 |
| M5x70 | 50 | 53 |
| M5x80 | 60 | 61 |



仕様

| | | | |
|-------------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | MKR5X50-RE |
| ねじサイズ | M5X50 | レバー長さ | 30mm |
| 高さ | 30mm | 歯数 | 16 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20) | ねじ締付力 | 回し半径:30mm 許容荷重:135N 許容締付力:3.1kN |
| 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(ZDC1)、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜) | カラー | レッド |
| 質量 | 37g | | |

回し半径が小さいミニタイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.