



品番：EA948CC-201

品名：M3 雌ねじミニクランプレバー(シルバー)



販売価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
カタログ価格	690円(税抜) / 759円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/08 23:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



#### 仕様


メーカー	イマオコーポレーション	型番	MKF3-SV
ねじサイズ	M3	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	16
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)	材質	レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜)
カラー	シルバー	質量	36g

回し半径が小さいミニタイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

RoHS対応品

#### 代替品

	品番 EA948CC-211 コメント 色の違い(シルバー⇒黒)
--	-------------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.