



品番：EA948CC-221

品名：M3 雌ねじミニクランプレバー(オレンジ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 690円(税抜) / 759円(税込) | | |
| カタログ価格 | 690円(税抜) / 759円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/08 23:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1211ページ | | |



仕様


| | | | |
|-------------|--|-------|------------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | MKF3-OG |
| ねじサイズ | M3 | レバー長さ | 30mm |
| 高さ | 30mm | 歯数 | 16 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20) | 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜) |
| カラー | オレンジ | 質量 | 36g |

回し半径が小さいミニタイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

RoHS対応品

代替品

| | |
|--|-------------------------------------|
|  | 品番 EA948CC-211 コメント 色の違い(オレンジ⇒黒) |
|--|-------------------------------------|

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.