品番: EA948CC-31

品名: M5 雌ねじクランプレバー(シルバー)



販売価格	875円(税抜)/963円(税込)				
カタログ価 格	875円(税抜)/963円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/18 21:44現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1257ページ				









仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKF5-SV
ねじサイズ	M5×9	レバー長さ	40mm
高さ	31mm	歯数	16
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)	材質	レバー: 亜鉛ダイカスト、 ねじ: スチール(SUM22L)
質量	40g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.