

品番 : EA948CE-112

品名 : 64mm/ 8mm 角穴クランクハンドル



販売価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
カタログ価格	3,040円(税抜) / 3,344円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/07/17 18:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1257ページ		



カタログ訂正

25/07/09 ●材質…ハンドル:(誤)ポリプロピレン (正)ポリアミド (No.56 1115)

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BCH64S
全長	86mm	全高	63mm
穴形状	角	機械強度	トルク伝達力: 120N・m 耐衝撃強さ: 11J
使用温度	0~90℃	材質	クランク: ポリアミド(ガラス繊維強化)、 インサート: 黄銅(C3604)、 ハンドル: ポリアミド(ツヤ消し)
質量	78g	入数	1個入り

回転ハンドル付き

クランクは、丈夫なリブ構造です。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

