

品番：EA948CE-115

品名：130mm/14mm 角穴クランクハンドル



販売価格	5,250円(税抜)／5,775円(税込)			
カタログ価格	5,250円(税抜)／5,775円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/18 20:16現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1257ページ			



カタログ訂正 25/07/09 ●材質…ハンドル:(誤)ポリプロピレン (正)ポリアミド (No.56 1115)

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BCH130S
全長	162mm	全高	115mm
穴形状	角	機械強度	トルク伝達力:350N・m 耐衝撃強さ:45J
使用温度	0～90℃	材質	クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 インサート:黄銅(C3604)、 ハンドル:ポリアミド(ツヤ消し)
質量	255g	入数	1個入り
回転ハンドル付き			
クランクは、丈夫なリブ構造です。			
RoHS対応品			
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

