


品番：EA948CE-53

品名：M10x 77mm [ナイロン製]回転ハンドル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,420円(税抜) / 2,662円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,420円(税抜) / 2,662円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/03/23 21:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1211ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------|-------|-----------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FR22B |
| ねじサイズ | M10×15 | グリップ径 | 22mm |
| ハンドル長さ | 78mm | 材質 | グリップ:ポリアミド、 シャンク:SUM22(クロムメッキ) |
| 質量 | 120g | | |

雄ねじ

折り曲げ型

取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。

RoHS対応品

※直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。

※グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

