


品番：EA948CH-114

品名：M10x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)



販売価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
カタログ価格	2,210円(税抜) / 2,431円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	KCL10X30
ねじサイズ	M10X30	レバー長さ	96mm
高さ	28.8mm	クランプ力	8kN
レバー荷重	350N	使用温度	-30~90℃
材質	レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート) スラストワッシャー:強化プラスチック	質量	114g

一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。

オネジ回転タイプはネジ部が回転しますのでレバーの向き、倒し具合、荷重を任意調整できます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.