品番: EA948CH-2

品名: M4 雌ねじカムレバー



販売価格	1,630円(税抜)/1,793円(税込)				
カタログ価 格	1,630円(税抜)/1,793円(税込)				
在庫数	最新在庫: 15 (2025/10/27 11:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1259ページ				





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	KCL04A
ねじサイズ	M4	レバー長さ	36.2mm
高さ	13.5mm	クランプカ	1.5kN
レバー荷重	90N	使用温度	-40~90℃
材質	レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート) スラストワッシャー:強化プラスチック	質量	11g

一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.