


品番 : EA948CH-205

品名 : M4x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)



販売価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
カタログ価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 03:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	KCLF04AX15
ねじサイズ	M4X15	レバー長さ	36.2mm
高さ	13.5mm	クランプ力	1.5kN
レバー荷重	90N	使用温度	-40~90℃
材質	レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ:亜鉛三価クロメート(SUM22L) スラストワッシャー:強化プラスチック Oリング:EPDM	質量	10g

一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。

ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.