


品番：EA948CH-212

品名：M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)



販売価格	1,760円(税抜)／1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜)／1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/23 09:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	KCLF05AX40
ねじサイズ	M5X40	レバー長さ	52.3mm
高さ	17.2mm	クランプ力	2.5kN
レバー荷重	100N	使用温度	-40～90℃
材質	レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ:亜鉛三価クロメート (SUM22L) スラストワッシャー:強化プラスチック Oリング:EPDM	質量	21g
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。			
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.