品番：EA948DA-68

品名：M16 中荷重スプリングプランジャー

販売価格	1,560円（税抜）／ 1,716円（税込）			
カタログ価格	1,560円（税抜）／1,716円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/17 11:27現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1261ページ			







仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PL16
ねじサイズ	M16	用途	突き出し、位置決め用に(中荷重用)
本体長さ	32mm	センターピン径	7.5mm
荷重(最小～最大)	45～100N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	100℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:SUM22L(HRC56～60)	質量	35g
先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.