

品番：EA948DA-74

品名：M8 軽荷重スプリングプランジャー

	販売価格	780円(税抜)／ 858円(税込)		
	カタログ価格	780円(税抜)／858円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/07 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1215ページ			



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ZN8
ねじサイズ	M8	用途	突き出し、位置決め用に(軽荷重用)
本体長さ	22mm	センターピン径	3.5mm
荷重(最小～最大)	4～16N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	90℃
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:樹脂(ポリアセタール)	質量	6g
ポリアセタール製のセンターピンで、柔らかいワークに適しています。			
先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。			
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.